

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, SCHUKO und IEC

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-286



Modulare, kompakte PDU mit zwei Netzkabelbuchsen, die an eine A- und B-Stromversorgung angeschlossen werden können. Platzsparende Konstruktion in einem Gehäuse.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Montage horizontal und vertikal möglich

Zwei Steckverbinderkabel (in Längsrichtung halbiert), 3 m (mit offenem Ende), 2 x 3 Phasen, 400 VAC (roter, schwarzer, weißer Bereich)

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Einbauhöhe 1 HE

Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen und SCHUKO-Buchsen

PRODUKTMERKMALE

Typ Buchse: IEC C13; SCHUKO

Anzahl Buchsen: 36

Steckdosen mit Schalter: Nein

Spannung AC: 400V

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Grau; Schwarz; Rot

Tiefe: 44mm

Oberfläche: Eloxiert

Höhe: 44mm

Länge: 1848.5mm

Material: Aluminium; Polyamid

Produkttyp: Buchsenleiste

Net Weight: 4.435kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE