

19 Zoll Frontplatte, aus Kunststoff, 2 HE, zum Einrasten oder Einclipsen, RAL 7035, 10 Stück

Data Solutions

KATALOGNUMMER

87927-992



19-Zoll-Kunststofffrontplatten zum Einclipsen mit ästhetischem Design sind speziell für Datacom-Anwendungen. Die einfach aufsteckbaren Panels unterstützen die Luftstromführung und sorgen gleichzeitig für ein ansprechendes Aussehen des Netzwerkschranks.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Formschönes Design

Einfache Montage durch Einclipsen auf die 19-Zoll-Ebene

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Frontplatte

Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Eingerastet

EMV-Schirmung: Nein

Material: ABS

Frontbeschichtung: Roh

Oberfläche Rückseite: Roh

Farbcode: RAL 7035

Höhe Gestell: 2U

Höhe: 88.17mm

Breite Gestell: 95HP

Breite: 482mm

Tiefe: 12mm

Anzahl Verpackungen: 10

Net Weight: 2.09kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE