

Steckdosenleiste, UTE, 3 Phasen, 9 Steckereinsätze

Data Solutions



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhülsen

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Steckdosenleiste mit UTE-Buchseinsätzen, 3-phasig

3-phasig, 16 A pro Phase

Gemäß NFC 61-303

Montage vertikal

Einbauhöhe 1 HE

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe	Steckdosen mit Schalter	Länge

60110-233	Buchsenleiste	UTE	9	Grau, Schwarz, Rot	Nein	608.5mm
-----------	---------------	-----	---	-----------------------	------	---------

Table 2/2

Katalognummer	Spannung AC	Tiefe	Oberfläche	Material	Anzahl Verpackungen
60110-233	230V	44mm	Eloxiert	Aluminium, Polyamid	1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE