

Erdungsband, ECFE



Dieses Erdungsband ist vorgeschliffen, verfügt über vorgestanzte Anschlusslöcher und erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Erdung von Schränken oder als Potentialausgleich zwischen Schrankteilen, Paneelen und Rahmen.

Länge: 300 mm.

Material: Verzinnertes Elektrolyt-Kupfer 0,15 mm.

Arbeitstemperatur: Bis zu 105°C.

Verpackungseinheit: 10 Stück.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie den Anschlusssatz ECF für die Befestigung zum lackierten Rahmen.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	0.15mm
Material:	Kupfer
Oberfläche:	Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Querschnitt
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Baustahl	Freistehend, Allgemeines IEC- Zubehör	25mm ²
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Baustahl	Freistehend, Allgemeines IEC- Zubehör	16mm ²

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE