

## Boden-Montage-Segmente, PFF



Diese Bodenständer für Standschränke sollten verwendet werden, wenn für Wandschränke eine geeignete Betriebshöhe erforderlich ist.

### MERKMALE

Beschreibung: Die Bodenmontage-Elemente bieten eine passende Arbeitshöhe. Sind für 300 mm tiefe Gehäuse und wenn die Breite  $B \geq 400$  mm ist, lieferbar. 300 und 450 mm Höhe ist verfügbar. Gehäusebearbeitung ist nötig.

Material: 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

## SPEZIFIKATIONEN

---

<b>Dicke:</b>	2mm
<b>Farbe:</b>	Hellgrau
<b>Material:</b>	Baustahl
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbcode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Kompatible Gehäusetiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie
PPF345R5	450mm	200mm	277mm	300mm	Baustahl	Wandschränke
PPF330R5	300mm	200mm	277mm	300mm	Baustahl	Wandschränke

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**