

Sockel, MSVS



Der Sockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft.

MERKMALE

Beschreibung: 4 Blenden (U-Profile) sind durch Schrauben an den Ecksegmenten zu befestigen. (Gehäusebearbeitung notwendig). Sockelhöhe 100 mm.

Material: 2 mm AISI 304 / AISI 316L Edelstahl.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Oberfläche: Gebürstet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Gehäusematerial	Produktfamilie
MSVS1123	100mm	1200mm	300mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
MSVS1063	100mm	600mm	300mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
MSVS1063-316	100mm	600mm	300mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
MSVS1103-316	100mm	1000mm	300mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
MSVS1083	100mm	800mm	300mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
MSVS1124-316	100mm	1200mm	400mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
MSVS1103	100mm	1000mm	300mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
MSVS1083-316	100mm	800mm	300mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
MSVS1124	100mm	1200mm	400mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
MSVS1084	100mm	800mm	400mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke
MSVS1123-316	100mm	1200mm	300mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke
MSVS1084-316	100mm	800mm	400mm	Edelstahl 316L	Baustahl	Wandschränke

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE