

# Vertikale Montageprofile, AVB



Diese Montageprofile bieten zusätzliche Montagemöglichkeiten, was die Flexibilität bei der Montage von Zubehör und elektrischen Bauteilen erhöht.

## MERKMALE

Beschreibung: Zur Installation von Voll- und Teilschwenkrahmen. SFBP werden direkt auf die AVB montiert. Ausgestattet mit einem 25 mm Lochraster. Bei anderen Montagearten können Käfigmuttern CNM benutzt werden. Wird in die Scharnierbefestigungslöcher der Frontrahmen des Wandgehäuses montiert.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Dicke:** 2mm  
**Oberfläche:** Verzinkt  
**Material:** Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
AVB1200	1200mm	86mm	21mm	Baustahl
AVB0600	600mm	86mm	21mm	Baustahl
AVB1000	1000mm	86mm	21mm	Baustahl
AVB0800	800mm	86mm	21mm	Baustahl
AVB1400	1400mm	86mm	21mm	Baustahl

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**