


# P24 Position Coupler, 57 mm, #18, 55M

## KATALOGNUMMER

**EL57TP24L**



The P24 family of position couplers is designed for use on ASTM A615 grade 100 (700 MPa) reinforcing steel. The performance of the spliced connection is designed to meet the bars' specified ultimate tensile strength of 115 ksi (792 MPa).

## MERKMALE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

## PRODUKTMERKMALE

Material: Stahl

Oberfläche: Blank

100 % US-Inlandsinhalt: Ja

Bewehrungsstabgröße, metrisch: 57 mm

Größe Armierung, USA: #18

Größe Armierung, Kanada: 55M

Durchmesser (Ø): 102 mm

Länge 1 (L1): 347 mm

Länge 2 (L2): 375 mm

Einführtiefe (BD): 83mm

Stababstand 1 (BG1): 180mm

Stababstand 2 (BG2): 208mm

Kupplungsgehäuse (CB): 188mm

Stückgewicht: 15.5 kg

Anzahl Verpackungen: 1


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMME

---



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**