

Linsensenkkopfschraube



Senkkopfschrauben werden für zahlreiche Montagemöglichkeiten in einem Baugruppenträger oder Tischgehäuse verwendet.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Senkkopfschraube

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schraube

Table 1/2

Katalognummer	Länge	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Höhe
24560-139	5mm	Stahl	Verzinkt	100	M4	
24560-183	12mm	Stahl	Verzinkt	100	M5	
24560-182	12mm	Stahl	Verzinkt	4	M5	
24560-145	14mm	Stahl	Verzinkt	100	M4	
24560-164	8mm	Stahl	Vernickelt	100	M2.5	4.7mm
24560-158	7.7mm	Stahl	Verzinkt	100	M2.5	
21100-542	8mm	Stahl	Vernickelt	100	M3	
21100-429	8mm	Stahl	Vernickelt	100	M2.5	
21100-649	10mm	Stahl	Verzinkt	100	M2.5	

Katalognummer	Länge	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Höhe
21100-500	10mm	Stahl	Vernickelt	100	M2.5	
21100-507	12mm	Stahl	Vernickelt	100	M2.5	

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Breite	Passt zu	Gewindeart	Drehmoment
24560-139	Senkkopfschraube		Frontplatten		1.3N·m
24560-183	Senkkopfschraube		Frontplatten		2.4N·m
24560-182	Senkkopfschraube		Frontplatten		2.4N·m
24560-145	Senkkopfschraube		Frontplatten		2.4N·m
24560-164	Senkkopfschraube	4.7mm	Frontplatten	Metrisch	
24560-158	Senkkopfschraube		Frontplatten		
21100-542	Schraube		Frontplatten		
21100-429	Schraube		Frontplatten		
21100-649	Schraube		Frontplatten		
21100-500	Schraube		Frontplatten		
21100-507	Schraube		Frontplatten		

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE