

# DC-Lüfter

Axiallüfter, 119 mm, mit DC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Axialer 119 mm DC-Lüfter, mit Stecker für Anschlussleitung

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Passt zu	Breite	Länge	Höhe	Spannung DC	Luftstrom
60713-600	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	32mm	12V	140m <sup>3</sup> /h
20713-242	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	48V	184m <sup>3</sup> /h
20713-241	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	12V	184m <sup>3</sup> /h
20713-240	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	24V	184m <sup>3</sup> /h
20713-172	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m <sup>3</sup> /h

Table 2/2

Katalognummer	Geräuschpegel	Strom	Max. statischer Druck	Umgebungstemperatur	Anzahl Verpackungen
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**