

DC-Lüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 138 m³/h

KATALOGNUMMER

60713-600

Axiallüfter, 119 mm, mit DC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Axialer 119 mm DC-Lüfter, mit Stecker für Anschlussleitung

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Lüfter

Passt zu: 19-Zoll-Lüftereinschübe

Breite: 119mm

Länge: 119mm

Höhe: 32mm

Spannung DC: 12V

Luftstrom: 140m³/h

Geräuschpegel: 39dB(A)

Strom: 8W

Max. statischer Druck: 46Pa

Umgebungstemperatur: 70°C

Gross Weight: 0.219kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE