

Frontplatten, ungeschirmt, nach unten klappbar

Ungeschirmte Frontplatte mit klappbarem Scharnier.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Frontplatte beim Aufklappen bei 135° aushängbar (nicht bei RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte ohne Griff

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
20838-280	3U	28HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-271	3U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
20838-274	6U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-279	4U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-272	3U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-275	6U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-278	4U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-277	4U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-276	6U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend
20838-273	3U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Eloxiert	Leitend


Table 2/2

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
20838-280	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	141.9mm
20838-271	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	213mm
20838-274	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	213mm
20838-279	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	426.4mm
20838-272	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	319.7mm
20838-275	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	319.7mm
20838-278	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	319.7mm
20838-277	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	213mm
20838-276	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	426.4mm
20838-273	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	426.4mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE