

# Novastar Sockel



Bodenplatte für hintere Kabelführung, die für die Kabelführung ausgeschnitten ist. Die Öffnung ist mit Kunststoff abgedeckt. Die Zusatzbürstenleiste kann eingebaut werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Statische Traglast: 400 kg

Nivellierfüße, Höhe 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Kabeldurchführung 110 mm x 76 mm

inkl. Erdung

Nivellierfüße

Statische Traglast 400 kg

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Höhe:</b>	45mm
<b>Produkttyp:</b>	Schaltschrank-/Gestellsockel
<b>Material:</b>	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
27230-072	553mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-070	553mm	500mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-080	1000mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-076	900mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-071	553mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ
27230-072	Sockel
27230-070	Sockel
27230-080	Sockel
27230-076	Sockel
27230-071	Sockel

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bürstenleiste bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**