


Mechanische Abdeckung für die Frontplatte auf Komponentenseite



Die Platten schützen die Löt- oder Komponentenseite einer Leiterplatte. Eine Codierung mit separater Codierleiste ist nicht möglich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Codierung mit separater Codierleiste ist nicht möglich

Für Steckverbinder der Bauformen nach EN 60603 (DIN 41612): Bauform B, C, D, F, H, R

Stahl, rostfrei, 0,8 mm

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Abdeckung


Material: Edelstahl

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Passt zu
20809-371	1	Komponentenseite
30809-571	1	Lötseite

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Leiterplatte ist um 1 TE nach rechts versetzt.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE