

Netzteil-Frontplatte



Frontplatte für nVent SCHROFF 19-Zoll-kompatible Netzteile. Flache Frontplatte mit vertikalen Vertiefungen für EMV-Kontaktstreifen aus Edelstahl.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Frontplatten, Al, Vorderseite eloxiert, Rückseite leitfähig, mit vertikalen Slots für EMV-Kontaktstreifen

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte

Table 1/2

| Katalognummer | Material | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Höhe Gestell | Höhe |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|
| 21005-439 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21006-959 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21005-478 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 31006-677 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21005-477 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |

| Katalognummer | Material | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Höhe Gestell | Höhe |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|
| 21006-954 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21005-470 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21006-955 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21005-476 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21006-945 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21006-956 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21005-474 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21005-451 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21006-957 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21006-943 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21005-475 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |
| 21005-473 | Aluminium | Eloxiert | Leitend | Nein | 3U | 128.4mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Breite Gestell | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Oberfläche |
|---------------|----------------|---------|-------|---------------------|------------|
| 21005-439 | 14HP | 7078mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21006-959 | 3HP | 14.9mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21005-478 | 14HP | 70.78mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 31006-677 | 8HP | 40.3mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21005-477 | 10HP | 50.46mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21006-954 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21005-470 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21006-955 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21005-476 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21006-945 | 8HP | 40.3mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21006-956 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21005-474 | 14HP | 7078mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21005-451 | 10HP | 50.46mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21006-957 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21006-943 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21005-475 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |
| 21005-473 | 10HP | 50.46mm | 2.5mm | 1 | Eloxiert |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE