

Varistar CP Bodenblech mit Kabeleinführung

Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP 55 oder EMV-Anwendungen.



MERKMALE

Montage von außen

Ausbruch hinten

60 mm tief

Kabeldurchführung mit IP 55/EMV-Dichtung

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-645	600mm	1000mm		1		
21630-649	800mm	800mm		1		
21630-835	800mm	1000mm		1		
21630-829	600mm	1000mm	IP20	1		
21630-831	600mm	1200mm	IP20	1		
21630-644	600mm	900mm		1		
21630-826	600mm	600mm	IP20	1		
21630-834	800mm	900mm	IP20	1		
21630-701	600mm	900mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-646	600mm	1100mm		1		
21630-653	800mm	1200mm		1		
21630-700	600mm	800mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-833	800mm	800mm	IP20	1		
21630-827	600mm	800mm	IP20	1		
21630-650	800mm	900mm		1		
21630-699	600mm	600mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-698	600mm	300mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-832	800mm	600mm	IP20	1		
21630-828	600mm	900mm	IP20	1		
21630-651	800mm	1000mm		1		

Table 2/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-710	800mm	1200mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-652	800mm	1100mm		1		
21630-642	600mm	600mm		1		
21630-707	800mm	900mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-837	800mm	1200mm	IP20	1		
21630-708	800mm	1000mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-830	600mm	1100mm	IP20	1		
21630-706	800mm	800mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-643	600mm	800mm		1		
21630-705	800mm	600mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-836	800mm	1100mm	IP20	1		
21630-709	800mm	1100mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-704	600mm	1200mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-648	800mm	600mm		1		
21630-703	600mm	1100mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-647	600mm	1200mm		1		
21630-702	600mm	1000mm		1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 1/2

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Passt zu
---------------	------------	------------	----------

21630-645		Feuerverzinkt	
21630-649		Feuerverzinkt	
21630-835	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-829	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-831	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-644		Feuerverzinkt	
21630-826	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-834	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-701			
21630-646		Feuerverzinkt	
21630-653		Feuerverzinkt	
21630-700			
21630-833	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-827	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-650		Feuerverzinkt	
21630-699			
21630-698			
21630-832	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-828	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-651		Feuerverzinkt	

Table 2/2

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Passt zu
21630-710			
21630-652		Feuerverzinkt	
21630-642		Feuerverzinkt	
21630-707			
21630-837	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-708			
21630-830	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-706			
21630-643		Feuerverzinkt	
21630-705			
21630-836	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Feuerverzinkt	Varistar CP
21630-709			
21630-704			

Katalognummer	Entspricht	Oberfläche	Passt zu
21630-648		Feuerverzinkt	
21630-703			
21630-647		Feuerverzinkt	
21630-702			

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP 55 oder EMV-Anwendungen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE