

Varistar CP Sockel Seite

Seitenblende zur Befestigung an Varistar CP-Sockel



MERKMALE

Sockel-Seitenblende, geschlossen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
24630-077	100mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-083	100mm	300mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-043	200mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-078	100mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-040	100mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-080	200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-042	200mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-081	200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
24630-038	100mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-079	100mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-084	200mm	300mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-039	100mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-082	200mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-041	200mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Verpackungseinheit
24630-077	Sockelseite	Paar
24630-083	Sockelseite	
24630-043	Sockelseite	Paar
24630-078	Sockelseite	Paar
24630-040	Sockelseite	Paar
24630-080	Sockelseite	Paar
24630-042	Sockelseite	Paar
24630-081	Sockelseite	Paar
24630-038	Sockelseite	Paar
24630-079	Sockelseite	Paar
24630-084	Sockelseite	
24630-039	Sockelseite	Paar
24630-082	Sockelseite	Paar
24630-041	Sockelseite	Paar

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Sockel für vorne/hinten bitte separat bestellen.

Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE