

Varistar CP Rahmen



Der geschweißte Varistar CP-Rahmen ist für statische Lastanforderungen verfügbar und kann mit 19", ETSI oder Montageplatte integriert werden. Zusätzlich kann der Rahmen bei Bedarf mit Lenkrollen ausgestattet werden.

Wenn Sie jedoch für Ihre Anwendung Lenkrollen benötigen, sollten Sie einen mobilen Rahmen in Betracht ziehen, der bereits mit Lenkrollen ausgestattet ist.

MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

St, 1,5 mm, verzinkt, mit zentralem Erdungspunkt

Statische Traglast max. 1600 kg

Bitte bestellen Sie die Nivellierfüsse separat

SPEZIFIKATIONEN

- Statische Last:** 1600kg
Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen
Material: Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------|
| 20630-118 | 47U | 2200mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-067 | 24U | 1200mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-091 | 38U | 1800mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-120 | 47U | 2200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-084 | 33U | 1600mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-126 | 52U | 2450mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-092 | 38U | 1800mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-119 | 47U | 2200mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-125 | 52U | 2450mm | 600mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------|
| 20630-075 | 29U | 1400mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-089 | 33U | 1600mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-072 | 24U | 1200mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-117 | 47U | 2200mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-095 | 38U | 1800mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-128 | 52U | 2450mm | 800mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-114 | 47U | 2200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-096 | 38U | 1800mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-124 | 52U | 2450mm | 600mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-079 | 29U | 1400mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-093 | 38U | 1800mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-087 | 33U | 1600mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-074 | 24U | 1200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-094 | 38U | 1800mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-077 | 29U | 1400mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-073 | 24U | 1200mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-076 | 29U | 1400mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-122 | 47U | 2200mm | 800mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-101 | 42U | 2000mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-097 | 38U | 1800mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-090 | 33U | 1600mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-088 | 33U | 1600mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-098 | 38U | 1800mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-068 | 24U | 1200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-078 | 29U | 1400mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-123 | 52U | 2450mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-112 | 47U | 2200mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-102 | 42U | 2000mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-085 | 33U | 1600mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-065 | 24U | 1200mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-110 | 42U | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-083 | 33U | 1600mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-105 | 42U | 2000mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-109 | 42U | 2000mm | 800mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------|
| 20630-082 | 29U | 1400mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-106 | 42U | 2000mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-100 | 42U | 2000mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-086 | 33U | 1600mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-107 | 42U | 2000mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-066 | 24U | 1200mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-104 | 42U | 2000mm | 600mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-080 | 29U | 1400mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-108 | 42U | 2000mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-081 | 29U | 1400mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-127 | 52U | 2450mm | 800mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-071 | 24U | 1200mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-261 | 42U | 2000mm | 600mm | 300mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-111 | 47U | 2200mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-115 | 47U | 2200mm | 600mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-113 | 47U | 2200mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-121 | 47U | 2200mm | 800mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-262 | 47U | 2200mm | 600mm | 300mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-116 | 47U | 2200mm | 600mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-103 | 42U | 2000mm | 600mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-099 | 42U | 2000mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |

Table 2/2

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------|------|-------------|
| 20630-118 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-067 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-091 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-120 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-084 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-126 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-092 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-119 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-125 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------|------|-------------|
| 20630-075 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-089 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-072 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-117 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-095 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-128 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-114 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-096 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-124 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-079 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-093 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-087 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-074 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-094 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-077 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-073 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-076 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-122 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-101 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-097 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-090 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-088 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-098 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-068 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-078 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-123 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-112 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-102 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-085 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-065 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------|------|-------------|
| 20630-110 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-083 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-105 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-109 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-082 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-106 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-100 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-086 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-107 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-066 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-104 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-080 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-108 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-081 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-127 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-071 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-261 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-111 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-115 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-113 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-121 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-262 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-116 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-103 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Norm | Varistar CP |
| 20630-099 | RAL 7021 | | Stahl | Norm | Varistar CP |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Rahmen kann mit einer Lenkrolle versehen werden. Wenn Sie für Ihre Anwendung eine Lenkrolle benötigen, können Sie einen mobilen Rahmen mit Lenkrollen bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE