

Varistar CP Serverschrank



Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Statische Traglast bis zu 1600 kg, dynamische Traglast 1000 kg

Schutzart IP 20

Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment

Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	1600kg
Produkttyp:	Gestell
Verkleidungsfarbcodes:	RAL 7021
Rahmenmaterial:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Breite	Verkleidungsfarbe	Tiefe
10630-019	47U	2200mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-017	42U	2000mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Breite	Verkleidungsfarbe	Tiefe
10630-023	42U	2000mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-020	47U	2200mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Stahl	800mm	Schwarzgrau	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Stahl	600mm	Schwarzgrau	1200mm

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Anzahl Verpackungen	Dynamische Belastung	Oberfläche	Material
10630-019	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-017	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-026	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-023	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-018	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-020	Norm	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-024	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-025	Nebeneinander	1	1000kgf	Pulverbeschichtet	Stahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE