

Varistar CP Seitenwand, Geschraubt

Seitenwand zum Anschrauben für Varistar CP Schränke.



MERKMALE

geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte

Seitenwand ohne Erdungssatz

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Table 1/5

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-266 | 29U | 1400mm | 800mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-278 | 42U | 2000mm | 600mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-231 | 33U | 1600mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-079 | 42U | 2000mm | 1200mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-238 | 42U | 2000mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-226 | 29U | 1400mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-271 | 33U | 1600mm | 900mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-279 | 42U | 2000mm | 800mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-228 | 29U | 1400mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-268 | 29U | 1400mm | 1000mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-239 | 42U | 2000mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-081 | 47U | 2200mm | 1100mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-227 | 29U | 1400mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-272 | 33U | 1600mm | 1000mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-280 | 42U | 2000mm | 900mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-267 | 29U | 1400mm | 900mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-264 | 24U | 1200mm | 1000mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-082 | 47U | 2200mm | 1200mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-240 | 42U | 2000mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-224 | 24U | 1200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |

Table 2/5

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-927 | 24U | 1200mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-225 | 29U | 1400mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-043 | 42U | 2000mm | 1000mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-223 | 24U | 1200mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-241 | 42U | 2000mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-263 | 24U | 1200mm | 900mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-274 | 38U | 1800mm | 800mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-270 | 33U | 1600mm | 800mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-249 | 47U | 2200mm | 1100mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-047 | 47U | 2200mm | 1100mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-230 | 33U | 1600mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-048 | 47U | 2200mm | 1200mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-243 | 42U | 2000mm | 1200mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-273 | 38U | 1800mm | 600mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-229 | 33U | 1600mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-045 | 42U | 2000mm | 1200mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-242 | 42U | 2000mm | 1100mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-233 | 38U | 1800mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-044 | 42U | 2000mm | 1100mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-467 | 29U | 1400mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |

Table 3/5

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-250 | 47U | 2200mm | 1200mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-236 | 38U | 1800mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-234 | 38U | 1800mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-276 | 38U | 1800mm | 1000mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-235 | 38U | 1800mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-269 | 33U | 1600mm | 600mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-078 | 42U | 2000mm | 1100mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-277 | 42U | 2000mm | 300mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-275 | 38U | 1800mm | 900mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-237 | 42U | 2000mm | 300mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-232 | 33U | 1600mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-262 | 24U | 1200mm | 800mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-933 | 38U | 1800mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-283 | 47U | 2200mm | 800mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-478 | 47U | 2200mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-465 | 24U | 1200mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-477 | 47U | 2200mm | 300mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-246 | 47U | 2200mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-077 | 42U | 2000mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-284 | 47U | 2200mm | 900mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |

Table 4/5

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-931 | 33U | 1600mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-476 | 42U | 2000mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-930 | 29U | 1400mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-475 | 42U | 2000mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-247 | 47U | 2200mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-471 | 38U | 1800mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-474 | 42U | 2000mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-046 | 47U | 2200mm | 1000mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-932 | 33U | 1600mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-473 | 42U | 2000mm | 300mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-248 | 47U | 2200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-472 | 38U | 1800mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-221 | 24U | 1200mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-469 | 33U | 1600mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-928 | 24U | 1200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-050 | 52U | 2450mm | 1100mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-468 | 29U | 1400mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-261 | 24U | 1200mm | 600mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-265 | 29U | 1400mm | 600mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-934 | 38U | 1800mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |

Table 5/5

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Tiefe | Schutzart | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 21630-281 | 47U | 2200mm | 300mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-051 | 52U | 2450mm | 1200mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-244 | 47U | 2200mm | 300mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-049 | 52U | 2450mm | 1000mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-222 | 24U | 1200mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-466 | 24U | 1200mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-080 | 47U | 2200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-929 | 29U | 1400mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-282 | 47U | 2200mm | 600mm | IP20 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-480 | 47U | 2200mm | 900mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-245 | 47U | 2200mm | 600mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-479 | 47U | 2200mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |
| 21630-470 | 33U | 1600mm | 800mm | IP55 | 2 | Schwarzgrau |

Table 1/5

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche | Material | Typ |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|
| 21630-266 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-278 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-231 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche | Material | Typ |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|
| 21630-079 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-238 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-226 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-271 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-279 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-228 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-268 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-239 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-081 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-227 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-272 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-280 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-267 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-264 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-082 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-240 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-224 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |

Table 2/5

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche | Material | Typ |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|
| 21630-927 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-225 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche | Material | Typ |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|
| 21630-043 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-223 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-241 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-263 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-274 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-270 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-249 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-047 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-230 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-048 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-243 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-273 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-229 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-045 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-242 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-233 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-044 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-467 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |

Table 3/5

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche | Material | Typ |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|
| 21630-250 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche | Material | Typ |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|
| 21630-236 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-234 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-276 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-235 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-269 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-078 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-277 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-275 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-237 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-232 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-262 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-933 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-283 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-478 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-465 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-477 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-246 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-077 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-284 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |

Table 4/5

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche | Material | Typ |
|---------------|----------|------------|----------|-----|
|---------------|----------|------------|----------|-----|

| | | | | |
|-----------|----------|-------------------|-------|-------------------------|
| 21630-931 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-476 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-930 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-475 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-247 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-471 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-474 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-046 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-932 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-473 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-248 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-472 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-221 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-469 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-928 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-050 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-468 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-261 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-265 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-934 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |

Table 5/5

| Katalognummer | Farbcode | Oberfläche | Material | Typ |
|---------------|----------|------------|----------|-----|
|---------------|----------|------------|----------|-----|

| | | | | |
|-----------|----------|-------------------|-------|----------------------------|
| 21630-281 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-051 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-244 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-049 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-222 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-466 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-080 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-929 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-282 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-480 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-245 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-479 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |
| 21630-470 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet | Stahl | Seitenwand, verschraubt |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE