

# 19"-Geräteträger

## Data Solutions



Tiefenverstellbarer 19-Zoll-GerätFachboden mit 15 kg Tragfähigkeit.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Einbauhöhe 2 HE

Traglast 15 kg

Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm, Überstand nach vorne min. 91 mm, max. 191 mm

### SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Kabeltrasse

**Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
20118-794	430mm	450mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
20118-795	430mm	450mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ
20118-794	Gerätechboden
20118-795	Gerätechboden

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**