

Flaches geflochtenes Stromband, 1.000 mm², 450 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBC1000X450



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ideal für Transformator-Busdukt-Verbindung

Feste Anschlusslaschen können gebohrt werden, um kundenspezifische Designs anzupassen

Extra flexibler Stromanschluss und gute Vibrationsfestigkeit

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 564900

Material: Kupfer

Oberfläche: Verzinkt

Drahtdurchmesser: 0.15mm

Querschnitt: 1000mm²

ΔT 30 K: 1651A

ΔT 50 K: 2188A

Länge (L): 450mm

A: 105mm

B: 100mm

C: 16mm


Stromkoeffizient zwei Anschlüsse: 1.6

Stückgewicht: 5.47kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bei Parallelschaltung müssen die beiden Nebenschlüsse einen Mindestabstand gleich mit der Dicke des Nebenschlusses aufweisen, um eine Luftkühlung zu ermöglichen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE