

# Varistar CP Stahltür, perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021. 42 HE, 2000 H, 600 B

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-515**



Perforierte Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 1-Punkt-Verriegelung.

### MERKMALE

Perforierte Stahltür mit Einpunktverriegelung für IP-20-Schutzklasse.

Öffnungswinkel 180°

Schlüsselschild

Schlüsselschild

Schlüsselschild

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 42U

Höhe: 2000mm

Breite: 600mm

Verriegelungstyp: Einzelpunkt-Verriegelung

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Entspricht: IEC 61587-1

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Typ: Stahltür, perforiert

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 15.037kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**