


Steckdosenleiste, IEC C19

Data Solutions



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit IEC C19-Ausgängen integriert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Steckdosenleisten mit C19 IEC-Buchsen

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Anschlussleitung 2 m, mit Steckverbinder nach IEC 60309

Einbauhöhe 1 HE

Einbauhöhe 1 HE

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium; Polyamid

Farbe: Grau

Produkttyp: Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Anzahl Verpackungen	Tiefe
---------------	------------	----------------	-------------------------	-------------	---------------------	-------

60110-280	IEC C19	8	Nein	230V	1	44mm
60110-282	IEC C19	12	Nein	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	Nein	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Länge
60110-280	Eloxiert	44mm	438.5mm
60110-282	Eloxiert	44mm	947.5mm
60110-281	Eloxiert	44mm	947.5mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE