

# Steckdosenleiste, UTE

## Data Solutions



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

230 V, 16 A

Gemäß NFC 61-303

Steckdosenleiste mit UTE-Buchsen

Einbauhöhe 1 HE

Horizontale oder vertikale Montage

Anschlussleitung 2 m, mit SCHUKO/UTE-Stecker

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

### SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Aluminium; Polyamid

**Farbe:** Grau

**Produkttyp:** Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Funktion	Anzahl Verpackungen
60110-226	UTE	12	Ja	230V		1
60110-222	UTE	12	Nein	230V		1
60110-221	UTE	9	Nein	230V		1
60110-267	UTE	6	Nein	230V	Transientenschutz, Netzentsörflter	1
60110-223	UTE	15	Nein	230V		1
60110-224	UTE	19	Nein	230V		1
60110-225	UTE	8	Ja	230V		1
60110-231	UTE	6	Nein	230V	Fehlerstromschutz, Überstromschutz	1
60110-227	UTE	8	Nein	230V	Transientenschutz	1
60110-228	UTE	6	Nein	230V	Überstromschutz	1
60110-220	UTE	4	Nein	230V		1
60110-230	UTE	6	Nein	230V	Fehlerstromschutz	1
60110-229	UTE	7	Nein	230V	Netzentsörflter	1

Table 2/2

Katalognummer	Tiefe	Oberfläche	Länge
60110-226	44mm	Eloxiert	947.5mm
60110-222	44mm	Eloxiert	947.5mm
60110-221	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-267	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-223	44mm	Eloxiert	1202mm
60110-224	44mm	Eloxiert	1753mm
60110-225	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-231	88mm	Eloxiert	438.5mm
60110-227	44mm	Eloxiert	438.5mm
60110-228	75mm	Eloxiert	438.5mm
60110-220	44mm	Eloxiert	210mm

Katalognummer	Tiefe	Oberfläche	Länge
60110-230	88mm	Eloxiert	438.5mm
60110-229	44mm	Eloxiert	438.5mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**