

# Kompressionshülse



## MERKMALE

Verzinkt für Korrosionsschutz

Geglühtes Kupfer erleichtert den Crimpvorgang

Enthält einen Festanschlag für die korrekte Positionierung der Kabel innerhalb der Hülse

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Kupfer

**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Leitergröße	Länge (L)	Werkzeugtyp
A2314J	Volldraht Nr. 9	36.5mm	SBT031DJ Manuelles Kompressionswerkzeug/Keine Matrize erforderlich
A2364J	Volldraht Nr. 8	36.5mm	SBT031DJ Manuelles Kompressionswerkzeug/Keine Matrize erforderlich
A2363J	Volldraht Nr. 6	36.5mm	SBT031DJ Manuelles Kompressionswerkzeug/Keine Matrize erforderlich

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Jede Hülse nimmt an einem Ende 3/16" Kabelverseilung auf. Das andere Ende der Hülse nimmt die in der obigen Tabelle angegebenen Leiterquerschnitte auf.



### WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE