

# CABS Modulsatz



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Module bieten Flexibilität bei der Auswahl des Abstands zwischen Phasen und Halterungen

Schnell und leicht zu installieren

Halogenfreie Isolatoren

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Bemessungsstrom bei typischer Anwendung:</b>	400 - 4500 A
<b>Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):</b>	1000;1500
<b>Arbeitstemperatur:</b>	-40 to 130 °C
<b>Oberfläche:</b>	Elektrolytisch verzinkt
<b>Material:</b>	Stahl;Glasfaserverstärktes Polyamid
<b>Entspricht:</b>	IEC 60439,1;IEC 61439,1;IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)
<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL® 94V-0

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienen pro Phase	Stromschienen breite	Stromschienen dicke	Tiefe (D)	Breite (W)
---------------	---------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------	------------

CABS4-5T-MOD	549370	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10T-MOD	549380	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10T-MOD	549390	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CABS4-5T-MOD	549370	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	0.45 kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

CABS Module müssen auf CABS-APP Aluminiumprofil installiert werden.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.