

# CABS Modulsatz mit Nullleiter



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Module bieten Flexibilität bei der Auswahl des Abstands zwischen Phasen und Halterungen

Schnell und leicht zu installieren

Halogenfreie Isolatoren

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Bemessungsstrom bei typischer Anwendung:</b>	400 - 4500 A
<b>Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):</b>	1000;1500
<b>Arbeitstemperatur:</b>	-40 to 130 °C
<b>Oberfläche:</b>	Elektrolytisch verzinkt
<b>Material:</b>	Stahl;Glasfaserverstärktes Polyamid
<b>Entspricht:</b>	IEC 60439,1;IEC 61439,1;IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)
<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL® 94V-0

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienen pro Phase	Stromschienen breite	Stromschienen dicke	Tiefe (D)	Breite (W)
---------------	---------------	-------------------------	----------------------	---------------------	-----------	------------

CABS4-5TN-MOD	549340	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10TN-MOD	549350	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10TN-MOD	549360	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CABS4-5TN-MOD	549340	0.5 kg
CABS2-10TN-MOD	549350	0.48 kg
CABS3-10TN-MOD	549360	0.58 kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

CABS Module müssen auf CABS-APP Aluminiumprofil installiert werden.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**