

## Innentür, UID



Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schrankes montiert werden und verdecken so andere Komponenten und verhindern einen unbefugten Zugriff.

### MERKMALE

Beschreibung: Für Automations- und Überwachungsanwendungen. Scharniere mit Rechts- oder Linksanschlag können montiert werden. 3 mm DINDoppelbart-Schließung. Abstand zwischen UID und Gehäusetür: 48 mm.

Material: Glasfaserverstärktes Polyester.

Oberfläche: RAL 7035.

Schutzart: IP 20.

Lieferumfang: 1 Stück mit Montagmaterial.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Material:** Glasfaserverstärktes Polymer  
**Farbe:** Hellgrau  
**Farbcode:** RAL 7035  
**Oberfläche:** Glatt-matt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite
UID5075	500mm	750mm
UID5050	500mm	500mm
UID10050	1000mm	500mm
UID7550	750mm	500mm
UID7575	750mm	750mm
UID10075	1000mm	750mm

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**