

Montagerahmen, UMF



Modulare Bauteile können vormontiert und der Rahmen kann auf die gewünschte Tiefe eingestellt werden, um zum Beispiel große Geräte aufzunehmen.

MERKMALE

Beschreibung: Zur einfachen Montage von DIN-Schienen-Komponenten. Die DIN-Schienen sind höhenverstellbar.

Material: Galvanisiertes Stahlblech.

Lieferumfang: Senkrechte Profile, verstärkte DIN-Schienen, Befestigungswinkel mit Montagmaterial.

Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures

Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure

The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth

The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Verzinkt
Material: Verzinkter Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Anzahl der Module	DIN-Schiene	Gehäusematerial
UMF6403	615mm	415mm	54	3	Polyester
UMF4302	415mm	315mm	24	3	Polyester
UMF3202	315mm	215mm	12	3	Polyester
UMF5403	515mm	415mm	54	3	Polyester
UMF7503	735mm	535mm	88	4	Polyester
UMF8604	835mm	635mm	96	4	Polyester
UMF10805	1035mm	835mm	180	5	Polyester

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTe