

# 19" Montagesatz M6



Verwenden Sie für die Standarderdung eine Erdungsmutter und eine Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt.

Bei Verwendung des 19" Bausatzes mit leitfähigem 19" Schalttafeleinbau sind Erdungskäfigmuttern nicht erforderlich.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Montagekits zur Montage von 19"-Komponenten in einem Schrank

Zur Befestigung von Frontplatten, Verteilerfeldern oder anderen Einbauten an Gestell, Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Montagekit

**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Material	Produktfamilie	Typ
21120-196	16mm	4	M6	Stahl		Montagekit, Erdung

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Material	Produktfamilie	Typ
21190-095		4	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Outdoor	Montagekit
21120-213		4	M6	Stahl		Montagekit
21100-435		8	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Outdoor	Montagekit
21120-199	13mm	100	M6	Stahl		Montagekit, Erdung
21120-197	16mm	32	M6	Stahl		Montagekit, Erdung
21120-198	16mm	50	M6	Stahl		Montagekit, Erdung
21190-435		32	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Outdoor	Montagekit

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Material	Produktfamilie	Typ
21101-810		100	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Outdoor	Montagekit
21101-809		50	M6	Stahl, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Outdoor	Montagekit
21120-215		32	M6	Stahl		Montagekit
21120-214		50	M6	Stahl		Montagekit
21120-216		100	M6	Stahl		Montagekit

Table 2/2

Katalognummer	Passt zu	Zertifizierungen
21120-196	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-095	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke	RoHS
21120-213	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke	RoHS
21120-199	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Katalognummer	Passt zu	Zertifizierungen
21120-198	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19" Indoor Cabinets, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke	RoHS
21101-810	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke	RoHS
21101-809	19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke	RoHS
21120-215	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**