

# Anschlussklemme mit Hebeln

Verteilerklemmen für Verteilerbox.



## MERKMALE

Anschlussklemme mit Hebeln

Für alle Leiterarten

3 oder 5 Leiter

Bis zu 4,00 mm<sup>2</sup>

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Farbe	Umgebungstemperatur	Anzahl Klemmen	Tiefe	Höhe
20118-902	Klemme	Transparent, Grün	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Klemme	Transparent, Grün	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/2

Katalognummer	Material	Max. Stromstärke	Höchstspannung	Anzahl Verpackungen	Gewicht	Breite
20118-902	Polycarbonat	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Polycarbonat	20A	600V	10	4g	30mm

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**