

# 107-10 Einhebe-/Aushebegriff

## KATALOGNUMMER

**107-10**



Die Serie 107-10 bietet ein Last-Kraft-Verhältnis von 3,3:1 für das Einführen und Auswerfen von Leiterplatten mit Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte oder mehrfachen Steckverbindern in Blechgehäusen. Hergestellt aus Nylonmaterial vom Typ 6/6 und kann bei Umgebungstemperaturen von bis zu 121 °C (250 °F) permanent eingesetzt werden. Beständig gegen Alkalien, schwache Säuren und gängige Lösungsmittel.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Hilft beim Ein- und Aushebeln

Konzipiert für Blechanwendungen

Hergestellt aus Nylon (Typ 6) oder Polycarbonat mit 10% Graphitanteil (Typ 6/6)

Übersetzungsverhältnis 3,3:1

Bereich für Prägedruck vorhanden

Leiterplattenstärke 1,6 mm (0,063 Zoll) oder 2,4 mm (0,093 Zoll)

DSCC 83023

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplatten-Einhebe-/Aushebegriff

Mit Stift: Nein

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**