

Inpac 19"-Einschub



Der Inpac-Einschub von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19" und individuellen elektronischen Baugruppen und kann auch für Desktop-Anwendungen verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erdungssatz optional

RAL 7030 Pulverbeschichtung

Zum Ausbau mit 19"-Komponenten oder individuell mit Montageplatten

Drei Reihen Belüftungsschlitze im Boden für Lufteinlass

Aluminiumkonstruktion mit Druckguss Front- und Rückrahmen

IP 20 gemäß IEC 60529

Außenabmessungen entsprechen IEC 60297-3-101

Schutzleiterverbindungen entsprechen: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 Teil 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 Teil 1/A1

Modifikationen wie Ausbrüche oder Lackierungen sind möglich

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------|---------|
| Breite Gestell: | 84HP |
| Produkttyp: | Gehäuse |
| Produktfamilie: | Inpac |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Befestigung | Entspricht | EMV-Schirmung |
|---------------|--------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 10828-156 | 4U | 254.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-171 | 2U | 254.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-169 | 6U | 434.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-152 | 3U | 314.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-153 | 3U | 374.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-168 | 6U | 374.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-159 | 4U | 434.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-172 | 2U | 314.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-154 | 3U | 434.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-173 | 2U | 374.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-158 | 4U | 374.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-157 | 4U | 314.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |
| 10828-151 | 3U | 254.5mm | 1 | Gestell | IEC 60297-3-10 1 | Nein |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche | Material | Statische Last |
|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| 10828-156 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-171 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-169 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-152 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-153 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-168 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-159 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-172 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-154 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |

| Katalognummer | Oberfläche | Material | Statische Last |
|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| 10828-173 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-158 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-157 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |
| 10828-151 | Pulverbeschichtet | Aluminium, Stahl | 15kg |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der max. Einbauraum für 19-Zoll- Komponenten ist 75 TE.

Inklusive Schrauben zum Befestigen von Rückwand und Frontplatte.

Deck- und Bodenblech in anderen Farben erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE