

Cadweld Multi Mehrfach-Verbindung, Schweißtiegel-Kit

Data Solutions

KATALOGNUMMER

KITCDMV01



MERKMALE

Vielseitiges Werkzeug für eine Vielzahl von Verbindungen

Patentiertes, selbstdichtendes System verhindert Schweißgutleckage

Kompakte Kompressionsstruktur ermöglicht einfaches Ausrichten der Leiter

Sprachfreie Anleitung

Einfach zu bedienendes System schließt Schweißnähte in Sekundenschnelle ab

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 167782

Entspricht: EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung

Typen des ERICO CADWELD MULTI Mehrfach-Verbinder							
Gießtiegel-Stil	Menge des benötigten Füllmaterials	Maximale Leitergröße	Maximale Bus/Klemmengröße	Maximale Bewehrungsstabgröße, Metrisch	Maximale Bewehrungsstabgröße, US	Tiefenerder Durchmesser, nominal	Tiefenerder Durchmesser, tatsächlich
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu massivem oder verseiltem Kupferkabel							
SS	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
SC	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
XA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GG	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GJ	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GF	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GW	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
XB	3	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PP	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PK	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GE	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PG	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
TD	2	25 mm ² Litze; #4 Litze	-	-	-	-	-
TE	2	25 mm ² Litze; #4 Litze	-	-	-	-	-

TF	2	25 mm ² Litze; #4 Litze	-	-	-	-	-
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Bewehrungsstab							
RG	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	10 mm	#3.	-	-
RH	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	10 mm	#3.	-	-
RK	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	10 mm	#3.	-	-
RD	3	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	10 mm	#3.	-	-
Kupfer oder Stahlband zu Bewehrungsstab							
RF	2	-	30 x 3,5 mm	10 mm	#3.	-	-
Kupferband zu Kupferband							
BB	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Kupfer oder Stahl Bus/Klemme							
HA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HC	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HS	3	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HT	3	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
GL	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LJ	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LE	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
Verzinktes Stahlband zu verzinktem Stahlband							
BB	2	-	30 x 3 mm	-	-	-	-

CG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Erdungsstäbe							
TG	2	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GT	2	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GR	2	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GT	3	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GR	3	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
Kupferband zu Erdungsstange							
CN	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CN	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
Verzinktes Stahlband zu Erdungsstange							
CN	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.