



Varistar CP Schrankgestell, mobil 42 HE, 2000 H, 600 B, 1000 T

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20630-230



Varistar geschweißter Stahlrahmen für statische Lastanforderungen. Für 19-Zoll-, ETSI- oder Montageplattenintegration.
Für mobile Anwendungen

MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 42U

Höhe: 2000mm

Breite: 600mm

Tiefe: 1000mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Entspricht: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamische Belastung: 1000kg

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen

Statische Last: 1600kg

Typ: Mobile

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 43.098kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte