

# Varistar CP-Rückwand, verschraubt, Stahl, 24 HE 1200 H, 600 B, IP55, EMV

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-545**



Die Rückwände der Schränke sind gut mit dem Rahmen verschraubt, um maximalen Kontakt mit der Dichtung zu erreichen.

### MERKMALE

geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte

Rückwand ohne Erdungskit

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 24U

Höhe: 1200mm

Breite: 600mm

Schutzart: IP55

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Typ: Rückwand

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 9.44kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

### WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**