

Compact LED-Light 550LM Motion Sensor

Data Solutions

KATALOGNUMMER

57265



Die Gehäuseleuchte ist eine kompakte und flexible Lösung, die einen schnellen und einfachen Zusammenbau und eine schnelle und einfache Installation bietet. Für eine flexible Montage kann die LED-Leuchte mit Schrauben am Gehäuse befestigt oder mit optionalen Magnetsätzen an jeder flachen Oberfläche aus Stahl angebracht werden. Ein Bewegungssensor ist ebenso erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabel für LED-Leuchten zum Einbau in Schränke

Die Leuchten können einfach vertikal oder horizontal befestigt werden

Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System

PRODUKTMERKMALE

Eingangsspannung AC: 230V max

Zubehörtyp: Leuchten

Eingangsspannung DC: 24V max

Schutzart: IP20

Länge: 396mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarz

Tiefe: 40mm

Oberfläche: Glatt-matt

Material: Kunststoff

Produkttyp: Leicht

Typ: Cabinet Light

Breite: 33mm

Farbtemperatur: 5300K

Verbindungsart: Zufuhr; Trogverdrahtung; 2-polig

Lichtausgang: 550lm

Nennspannung: 230V

Betriebstemperatur: -20 to 55°C

Gewicht: 0.24kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE