

WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Red, 50 pcs

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EP1920R72X50



Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.

MERKMALE

Sichere Netzkabel mit doppelter Verriegelung

Der IEC C14/C20-Stecker passt in jede RackPower PDU

Der universelle verriegelbare IEC-Stecker passt sicher in jeden standardmäßigen C14/C20-Stromanschluss

Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen und die Stromversorgung zu unterbrechen

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Kabel

Produktfamilie: Enlogic

Typ: Kabel

Passt zu: Rackpower

Länge: 1800mm

Farbe: Rot

Höhe: 270mm

Länge Eingangskabel: 1.764m

Anzahl Verpackungen: 50

Steckertyp: C19/C20

Abnehmbares Eingangskabel: Nein

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE