

# Trägerklammer für soliden Rundleiter



## MERKMALE

Klammer zum Befestigen von solidem Rundleitern wie z. B. nVent ERICO Cu-Bond Rundleiter an flache Metallgegenstände wie I-Träger, Winkeleisen und Kanaleisen

Zur Verwendung mit Verkupferten, Kupfer- oder Edelstahl-Festkörperleitern

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Breite (W)	Höhe (H)	Tiefe (D)	Flanschstärke (FT)	Leiter mit Kupferverbindung von nVent ERICO
SBCS1314	Edelstahl 316 (EN 1.4401)	55 mm	90 mm	70mm	6 - 25 mm	CBSC13, CBSC14


Table 2/2

Katalognummer	Stückgewicht	Entspricht
SBCS1314	0.28 kg	IEC 62561-4

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die IEC-Konformität gilt nur für die aufgeführten nVent ERICO Cu-Bond-Leitungen.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE