

CAPB Überwurfmutter mit Gewindestift



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Befestigung am DH Montageplatte und Abstandshalter


SPEZIFIKATIONEN

Temperatur:	80 °C Max
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl;Polystyrol
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94HB

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Gewindelänge (TL)	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
CAP-CAPB6	560850	M6	8mm	12 mm	14 mm	0 kg
CAP-CAPB5	560840	M5	8mm	12 mm	14 mm	0 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.