

# Transportrollen, LCR

Dank dieser Rollen kann ein komplett bestückter Schrank in einem Werk transportiert werden.



## MERKMALE

---

Beschreibung: Zum einfachen Transport eines (bestückten) Schrankes oder Gehäuses. Mithilfe des mitgelieferten Montagematerials können sie direkt am Kompakt Schaltschrank Rahmen oder unter den Sockeln (PF/PV) befestigt werden. Sie heben den Schrank um 70 mm an.

Max. Traglast: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) pro Satz.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Material:** Kunststoff; Kunststoff

**Oberfläche:** Beschichtet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl der Lenkrollen	Bremsen enthalten	Gehäusematerial
LCR471	73mm	102mm	80mm	4	Ja	Baustahl
LCR470	73mm	102mm	80mm	4	Nein	Baustahl
LCR472	73mm	102mm	80mm	4	Ja	Baustahl

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

ENC\_LCR471 contains 2 casters with brakes and 2 without brakes

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**