

## Tiefenprofil innen für HDW, DIPH



Das DIPH-Profilsystem ist ein 40 mm breites und 25 mm hohes Profil, das an den Seiten und am Boden von Schränken der HDW-Serie montiert werden kann. Es verfügt über zwei Reihen Lochraster und kann in Kombination mit den CLPK- und CLPF-Profilen verwendet werden. Keine zusätzliche Bearbeitung erforderlich.

### MERKMALE

---

**Beschreibung:** Das DIPH-Profilsystem ist ein 40 mm breites und 25 mm hohes Profil, das an den Seiten und am Sockel von Schränken der HDW-Serie montiert werden kann. Es verfügt über zwei Reihen mit Lochbildern und kann in Kombination mit den CLPK- und CLPF-Profilen verwendet werden. Keine zusätzliche Bearbeitung erforderlich.

**Verpackungseinheit:** 4 Profile inklusive Befestigungszubehör.

**Material:** Verzinktes Stahlblech.

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Tragfähigkeit	Gehäusematerial
DIPH210	25mm	40mm	210mm	150N	Edelstahl
DIPH300	25mm	40mm	300mm	150N	Edelstahl

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**