

Abdeckung für Frontprofile, FFC



Die Rahmenabdeckung verbessert die Ästhetik des Schrankes und erlaubt einen einfachen Zugang in einen türlosen Schrank.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Abdeckung der Türöffnung an 600 mm breiten Datenschränken, sollte keine Tür montiert sein.

Material: 1,75 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Satz mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dicke: | 1.75mm |
| Farbe: | Hellgrau |
| Material: | Baustahl |
| Oberfläche: | Pulverbeschichtet |
| Farbcode: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe | Breite | Tiefe | Rack-Einheiten | Gehäusematerial |
|---------------|---------------|--------|--------|-------|----------------|-----------------|
| FFC1808R5 | FFC1808R5 | 1800mm | 800mm | 54mm | 38U | Baustahl |
| FFC2206R5 | FFC2206R5 | 2200mm | 600mm | 54mm | 47U | Baustahl |
| FFC2208R5 | FFC2208R5 | 2200mm | 800mm | 54mm | 47U | Baustahl |
| FFC2008R5 | FFC2008R5 | 2000mm | 800mm | 54mm | 42U | Baustahl |
| FFC2006R5 | FFC2006R5 | 2000mm | 600mm | 54mm | 42U | Baustahl |
| FFC1806R5 | FFC1806R5 | 1800mm | 600mm | 54mm | 38U | Baustahl |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE