

# Seitlich versetzter Schwenkrahmen, ESFS



Ein Schwenkrahmen für 19"-Geräte, der zusätzlichen Einbauraum für diese Geräte sowie bei Öffnung einen Zugang von hinten zu den eingebauten Komponenten und Geräten bietet. Er bietet auch zusätzlichen Platz auf der Verriegelungsseite der 19"-Profile, um die Nutztiefe für Geräte zu optimieren, die am Schwenkrahmen befestigt werden.

## MERKMALE

**Beschreibung:** Schwenkrahmen in voller Höhe für 19"-Zubehör, erlaubt Rechts- und Linksanschlag, mit Griff über die gesamte Höhe. Kann in anreihbaren Schränken montiert werden. Kann in anreihbaren und kompakten Standschränken verwendet werden. Besondere Scharniere erlauben eine zusätzliche Einbautiefe. Anpassbares oberes Scharnier zur rechtwinkligen Montage. Steifes, W-förmiges Profil für schwere Einbauten. Verzinkter Rahmen zur direkten Erdung der Komponenten. Im Standard ausgestattet mit 130° Scharnieren. Voller Zugriff auf die Schaltschrankeinbauten kann durch den Einsatz von 180° Scharnieren ESFH180 erreicht werden. Zur Montage verwenden Sie ESFB. Tiefenunterstützung und einfache Kabelführung erfolgt durch die Montageplatte SFMP die in Schritten von 12,5 mm tiefenverstellbar ist.

**Max. Traglast:** 1800 N, wird mit einer Vorrichtung zur Selbstpositionierung ausgeliefert.

**Schließung:** 3 mm DIN Doppelbart Stangenverschluss (andere Verschlüsse möglich).

**Material:** Verzinktes Stahlblech. Rahmen: Vertikale Profile 2 mm und horizontale Profile 3 mm.

**Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Beschichtung.

**Verpackungseinheit:** 1 Schwenkrahmen mit Scharnieren.

**Montagemöglichkeiten:** Nur für 800 mm, 1000 mm breite anreihbare Standschränke. Fügen Sie ESFB zur Montage in anreihbaren Standschränken hinzu.

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Dicke:** 3mm  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Gehäusematerial
ESFS318	1600mm	694mm	80mm	31U	Baustahl
ESFS458	2200mm	694mm	80mm	45U	Baustahl
ESFS408	2000mm	694mm	80mm	40U	Baustahl
ESFS278	1400mm	694mm	80mm	27U	Baustahl
ESFS368	1800mm	694mm	80mm	36U	Baustahl

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**