

AC Lüfter

Axiallüfter, 119 mm, mit AC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

119 mm DC-Lüfter mit Stecker für Anschlusskabel

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Passt zu | Breite | Länge | Höhe | Spannung AC | Häufigkeit |
|---------------|-------------------------|--------|-------|------|-------------|------------|
| 20713-146 | 19-Zoll-Lüftereinschübe | 119mm | 119mm | 25mm | 115V | 50/60 Hz |
| 20713-142 | 19-Zoll-Lüftereinschübe | 119mm | 119mm | 25mm | 230V | 50/60 Hz |
| 20713-244 | 19-Zoll-Lüftereinschübe | 119mm | 119mm | 38mm | 115V | 50/60 Hz |
| 20713-147 | 19-Zoll-Lüftereinschübe | 119mm | 119mm | 25mm | 115V | 50/60 Hz |
| 20713-243 | 19-Zoll-Lüftereinschübe | 119mm | 119mm | 38mm | 230V | 50/60 Hz |
| 20700-001 | 19-Zoll-Lüftereinschübe | 119mm | 119mm | 25mm | 230V | 50/60 Hz |

Table 2/3

| Katalognummer | Luftstrom bei 50 Hz | Luftstrom bei 60 Hz | Geräuschpegel bei 50 Hz | Geräuschpegel bei 60 Hz | Leistung bei 50 Hz | Leistung bei 60 Hz |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 20713-146 | 84m³/h | 90m³/h | 29dB(A) | 30dB(A) | 8W | 7W |
| 20713-142 | 84m³/h | 90m³/h | 29dB(A) | 30dB(A) | 8W | 7W |
| 20713-244 | 162m³/h | 192m³/h | 37dB(A) | 41dB(A) | 15W | 14W |
| 20713-147 | 108m³/h | 120m³/h | 34dB(A) | 38dB(A) | 14W | 11W |
| 20713-243 | 162m³/h | 192m³/h | 37dB(A) | 41dB(A) | 15W | 14W |
| 20700-001 | 108m³/h | 120m³/h | 34dB(A) | 38dB(A) | 14W | 11W |

Table 3/3

| Katalognummer | Max. statischer Druck | Umgebungstemperatur | Anzahl Verpackungen |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 20713-146 | 23Pa | 70°C | 1 |
| 20713-142 | 23Pa | 70°C | 1 |
| 20713-244 | 73Pa | 70°C | 1 |
| 20713-147 | 41Pa | 70°C | 1 |
| 20713-243 | 73Pa | 70°C | 1 |
| 20700-001 | 41Pa | 70°C | 1 |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE