nVent SCHROFF

We connect and protect

CompacPRO Frontplatte/Rückwand, mit verdeckter Befestigung



Die Frontplatte für CompacPRO-Gehäuse wird an den Gehäuserahmen montiert. Die Frontplatte hat keine sichtbaren Schrauben und kann foliert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

RoHS COMPLIANT

MERKMALE

Al-Platte, 2,5 mm

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert
Zubehörtyp: Frontplatte
Produkttyp: Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung
24575-275	4U	172.9mm	84HP	452.1mm	1	Eloxiert
24575-075	2U	84mm	84HP	452.1mm	1	Eloxiert
24575-155	3U	128.4mm	63HP	345.4mm	1	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung
24575-175	3U	128.4mm	84HP	452.1mm	1	Eloxiert
24575-455	6U	261.8mm	63HP	345.4mm	1	Eloxiert
24575-475	6U	261.8mm	84HP	452.1mm	1	Eloxiert
24575-135	3U	128.4mm	42HP	238.7mm	1	Eloxiert
24575-255	4U	172.9mm	63HP	345.4mm	1	Eloxiert
24575-035	2U	84mm	42HP	238.7mm	1	Eloxiert
24575-235	4U	172.9mm	42HP	238.7mm	1	Eloxiert
24575-115	3U	128.4mm	28HP	167.5mm	1	Eloxiert

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Tiefe
24575-275	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-075	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-155	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-175	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-455	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-475	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-135	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-255	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-035	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-235	Eloxiert	Nein	2.5mm
24575-115	Eloxiert	Nein	2.5mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.