

Harteloxierte Ein-/Aushebegriffe der Serie 311

KATALOGNUMMER

HA311-TC



Die robuste Serie HF311 wurde in Übereinstimmung mit VITA 48.4 und 48.2 entworfen, um ein Übersetzungsverhältnis von bis zu 10:1 bei der Aushebelung und Einhebelung von Leiterplatten mit hoher Steckverbinder-Kontaktdichte zu bieten. Die integrierte Feder sorgt für Druck auf die Steckverbinder während der Card Lok-Betätigung und eine gleichmäßige Selbstkompensation der Leiterplatten-Toleranzen. Die Serie 311-TC ist ideal für Wartungsarbeiten der 2. Stufe. Kann mit einer Hand bedient werden, die einen Handschuh trägt, und es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

MERKMALE

Integrierter Verriegelungsmechanismus

Kundenspezifische Bedruckung möglich

Bietet Toleranzausgleich für Leiterplatten-Toleranzen

Konform mit Wartung der 2. Ebene (im Feld bei einer Militäranwendung); kann auch mit Handschuhen bedient werden., Es sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich.

Entworfen in Übereinstimmung mit VITA 48.4 und 48.2.

Hält den Druck auf die Steckverbinder aufrecht, während der Card Lok-betätigt wird

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplatten-Einhebe-/Aushebegriff

Mit Stift: Nein

Material: Aluminiumlegierung 6061-T6

Oberfläche: Schwarz harteloxiert

Auslegungsmerkmal: Toleranzkompensierend

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE