

Kurzer Ein-/Aushebegriff mit Selbstkompensation der Serie 311

KATALOGNUMMER

HS311-TC



Die Serie HS311 wurde in Übereinstimmung mit VITA 100 entwickelt, um eine mechanische Kraftübersetzung von bis zu 6:1 für das Einstecken und Herausziehen von Leiterplatten mit hoher Steckverbinder-Kontaktdichte zu bieten. Die integrierte Feder sorgt für Druck auf die Steckverbinder während der Card Lok-Betätigung und eine gleichmäßige Selbstkompensation der Leiterplatten-Toleranzen. Der HS311-TC ist ideal für Wartungsarbeiten der Stufe 2 geeignet. Er kann mit Handschuhen bedient werden und erfordert keine Spezialwerkzeuge.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter sechswertiges Chrom, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

MERKMALE

Entwickelt gemäß VITA 100

Hält den Druck auf die Steckverbinder aufrecht

Erfüllt Anforderungen für Wartung der 2. Stufe; manuelle Bedienung mit Handschuhen, kein besonderes Werkzeug nötig

Bietet Selbstkompensation von Leiterplatten-Toleranzen

Integrierter Verriegelungsmechanismus

Kundenspezifische Bedruckung möglich.

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplatten-Einhebe-/Aushebegriff

Material: Aluminiumlegierung 6061-T6

Oberfläche: Schwarz harteloxiert

Auslegungsmerkmal: Toleranzkompensierend

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE