

PropacPRO Rückwand, geschirmt, volle Breite



Die EMV-Gesamtrückwand für PropacPRO-Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Sie hat keine Perforation. Die Abschirmung erfolgt mit EMV-Textildichtungen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Alu Panel, 1,5 mm, mit Halterung für Erdung / GND

Montage am Gehäuse (links, rechts)

Ohne Perforation

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Passt zu:	Gehäuse
Produktfamilie:	PropacPRO
Typ:	Rückwand
Produkttyp:	Seitenwand

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen
24576-247	3U	28HP	1
24576-244	2U	42HP	1
24576-258	6U	84HP	1
24576-248	3U	42HP	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen
24576-254	4U	84HP	1
24576-249	3U	63HP	1
24576-253	4U	63HP	1
24576-250	3U	84HP	1
24576-252	4U	42HP	1
24576-245	2U	63HP	1

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE